

# Équerre de montage sur glissière B3-09

## MATIÈRE


- Acier laminé à froid.

## UTILISATION

- S'utilise avec les glissières (B3-09 Page 232)  
- Convient indifféremment à gauche ou à droite.

## MONTAGE

- Livrée avec visserie de montage.  
- Pour un montage sous plateau : 1 kit d'équerres par paire de glissières.  
- Pour un montage sur plan horizontal : 2 kits d'équerres par paire de glissières.  
- Un kit comprend :  
  . 2 équerres,  
  . 4 vis à tête hexagonale, de 6,4 x 15,9.  
  . 4 écrous à tête hexagonale, de 6,4 et rondelles d'arrêt.



## Produit associé



Glissière **B3-09**  
Page 232

## Référence

Exemple de commande **B3-26-12**

	Longueur équerre	$l_1 \pm 0,76$	$l_2 \pm 0,76$	$l_3 \pm 0,76$	$l_4$	$l_5$	$l_6$	$l_7$	$l_8 \pm 0,76$	$l_9$	$l_{10}$	$l_{11}$	$h_1$	$h_2$	$h_3$
B3-26-12	305	60,3	41,3	82,5	31,75	16	16	17,2	73	25,6	22	18,9	12,7	12,7	17,2
B3-26-14	406	60,3	41,3	82,5	31,75	16	16	17,2	73	25,6	22	18,9	12,7	12,7	17,2
B3-26-16	559	60,3	41,3	82,5	31,75	16	16	17,2	73	25,6	22	18,9	12,7	12,7	17,2
B3-26-18	711	60,3	41,3	82,5	31,75	16	16	17,2	73	25,6	22	18,9	12,7	12,7	17,2

# Équerre de montage sur glissière B3-09

## EXEMPLE

### ■ Pour une glissière B3 - 09 - 20

- si montage A sous plateau, commander 1 kit B3 - 26 - 14
- si montage B sur plan horizontal, commander 2 kits B3 - 26 - 14.


### ■ Pour une glissière B3 - 09 - 48

- si montage A sous plateau, commander 1 kit B3 - 26 - 12 et 1 kit B3 - 26 - 18,
- si montage B sur plan horizontal, commander 2 kits B3 - 26 - 12 et 2 kits B3 - 26 - 18.

## Détermination du nombre de kits d'équerres requis

Référence glissière	Montage A	Montage B
B3-09-12	1 kit réf. B3-26-12	2 kits réf. B3-26-12
B3-09-14	1 kit réf. B3-26-12	2 kits réf. B3-26-12
B3-09-16	1 kit réf. B3-26-14	2 kits réf. B3-26-14
B3-09-18	1 kit réf. B3-26-14	2 kits réf. B3-26-14
B3-09-20	1 kit réf. B3-26-14	2 kits réf. B3-26-14
B3-09-22	1 kit réf. B3-26-16	2 kits réf. B3-26-16
B3-09-24	1 kit réf. B3-26-16	2 kits réf. B3-26-16
B3-09-26	1 kit réf. B3-26-16	2 kits réf. B3-26-16
B3-09-28	1 kit réf. B3-26-18	2 kits réf. B3-26-18
B3-09-30	1 kit réf. B3-26-18	2 kits réf. B3-26-18
B3-09-32	1 kit réf. B3-26-18	2 kits réf. B3-26-18
B3-09-34	2 kit réf. B3-26-12	4 kits réf. B3-26-12
B3-09-36	2 kit réf. B3-26-12	4 kits réf. B3-26-12
B3-09-40	1 kit réf. B3-26-12 et 1 kit réf. B3-26-16	2 kits réf. B3-26-12 et 2 kits réf. B3-26-16
B3-09-42	1 kit réf. B3-26-12 et 1 kit réf. B3-26-18	2 kits réf. B3-26-12, 1 kit réf. B3-26-16 et 1 kit réf. B3-26-18
B3-09-48	1 kit réf. B3-26-12 et 1 kit réf. B3-26-18	2 kits réf. B3-26-12 et 2 kits réf. B3-26-18
B3-09-60	1 kit réf. B3-26-16 et 1 kit réf. B3-26-18	2 kits réf. B3-26-16 et 2 kits réf. B3-26-18

## Montage A : Sous plateau



## Montage B : Sur plan horizontal

